

Werkstattformular

Firma:

(Firmenstempel)

Formular 1 und 2
für den
Einschleifservice
Formular 3
für den
Auftraggeber

EINSCHLEIFSERVICE



BOHRBRILLEN - ANFERTIGUNG HÖCHST RATIONELL
Linderhauserstr. 138, 42279 Wuppertal
Tel.: 0202 - 97 60 545, Fax: 0202 - 97 60 544

Kom.: _____ **Kd. Nr.:** _____ **Datum:** _____

Fassung: _____ alt
 neu
Gläser: _____ alt
 neu

Zentrierung: Kastenmaß Messliniensystem
Facette: Handpolitur Automatenpolitur matt
 Bei minimalen Fehlern auf den Gläsern Brille trotzdem fertigen
 mitgeliefert

Verglasung von Randlos- oder Metallnylorbrillen mit 1,5er- oder 1,74er-Material oder Silikat erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko, da das Material für diese Fassungen nicht geeignet ist.

	Sph	Cyl	A	Add	Prisma	Basis	N-PD	F-PD	Höhe
R									
L									

Magnet-Clip fertigen in passender Kurve mit Brücke Gläser getragen Gläser neu

Sonnenschutz* 85% braun 85% grau 85% grün } polarisierend
Blueblocker**** braun 85% grün 85% gelb 21% rot-braun 85%

Verlauf* 80/10 %
 braun
 grau
 grün

Migräneglas**
3D
Kantenfilter*** _____
Night-Sight**
 ↳ plan -0,25 dpt
Drivewear***
Wellnessprotect***
 ↳ _____% Verlauf
OnTop-Glas**
 ↳ +1,00 dpt +1,25 dpt +1,50 dpt

Clip Etui
 schwarz blau
 beige grau
 braun
 rot
 Schlangenlederoptik (+1,00 €)
 Metall silber (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz groß
 für Clip mit Brücke (+8,00 €)

Bemerkungen:

Werkstattformular

Firma:

(Firmenstempel)

Kom.: _____ **Kd. Nr.:** _____ **Datum:** _____

Fassung: _____ alt
 neu
Gläser: _____ alt
 neu

Zentrierung: Kastenmaß Messliniensystem
Facette: Handpolitur Automatenpolitur matt
 Bei minimalen Fehlern auf den Gläsern Brille trotzdem fertigen
 mitgeliefert

Verglasung von Randlos- oder Metallnylorbrillen mit 1,5er- oder 1,74er-Material oder Silikat erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko, da das Material für diese Fassungen nicht geeignet ist.

	Sph	Cyl	A	Add	Prisma	Basis	N-PD	F-PD	Höhe
R									
L									

Magnet-Clip fertigen in passender Kurve mit Brücke Gläser getragen Gläser neu

Sonnenschutz* 85% braun 85% grau 85% grün } polarisierend
Blueblocker**** braun 85% grün 85% gelb 21% rot-braun 85%

Verlauf* 80/10 %
 braun
 grau
 grün

Migräneglas**
3D
Kantenfilter*** _____
Night-Sight**
 ↳ plan -0,25 dpt
Drivewear***
Wellnessprotect***
 ↳ _____% Verlauf
OnTop-Glas**
 ↳ +1,00 dpt +1,25 dpt +1,50 dpt

Clip Etui
 schwarz blau
 beige grau
 braun
 rot
 Schlangenlederoptik (+1,00 €)
 Metall silber (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz groß
 für Clip mit Brücke (+8,00 €)

Bemerkungen:

Werkstattformular

Firma:

(Firmenstempel)

Formular 1 und 2
für den
Einschleifservice
Formular 3
für den
Auftraggeber



BOHRBRILLEN - ANFERTIGUNG HÖCHST RATIONELL
Linderhauserstr. 138, 42279 Wuppertal
Tel.: 0202 - 97 60 545, Fax: 0202 - 97 60 544

Kom.: _____ **Kd. Nr.:** _____ **Datum:** _____

Fassung: _____ alt
 neu
Gläser: _____ alt
 neu

Zentrierung: Kastenmaß Messliniensystem
Facette: Handpolitur Automatenpolitur matt
 Bei minimalen Fehlern auf den Gläsern Brille trotzdem fertigen
 mitgeliefert

Verglasung von Randlos- oder Metallnylorbrillen mit 1,5er- oder 1,74er-Material oder Silikat erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko, da das Material für diese Fassungen nicht geeignet ist.

	Sph	Cyl	A	Add	Prisma	Basis	N-PD	F-PD	Höhe
R									
L									

Magnet-Clip fertigen in passender Kurve mit Brücke Gläser getragen Gläser neu

Sonnenschutz* 85% braun 85% grau 85% grün } polarisierend

Blueblocker**** braun 85% grün 85% gelb 21% rot-braun 85%

Verlauf* 80/10 %
braun
grau
grün

Migräneglas**
3D
Kantenfilter*** _____
Night-Sight**
↳ plan -0,25 dpt
Drivewear***
Wellnessprotect***
↳ _____% Verlauf
OnTop-Glas**
↳ +1,00 dpt +1,25 dpt +1,50 dpt

Clip Etui
 schwarz blau beige grau
 braun
 rot
 Schlangenlederoptik (+1,00 €)
 Metall silber (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz groß für Clip mit Brücke (+8,00 €)

Bemerkungen:

Werkstattformular

Firma:

(Firmenstempel)

Kom.: _____ **Kd. Nr.:** _____ **Datum:** _____

Fassung: _____ alt
 neu
Gläser: _____ alt
 neu

Zentrierung: Kastenmaß Messliniensystem
Facette: Handpolitur Automatenpolitur matt
 Bei minimalen Fehlern auf den Gläsern Brille trotzdem fertigen
 mitgeliefert

Verglasung von Randlos- oder Metallnylorbrillen mit 1,5er- oder 1,74er-Material oder Silikat erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko, da das Material für diese Fassungen nicht geeignet ist.

	Sph	Cyl	A	Add	Prisma	Basis	N-PD	F-PD	Höhe
R									
L									

Magnet-Clip fertigen in passender Kurve mit Brücke Gläser getragen Gläser neu

Sonnenschutz* 85% braun 85% grau 85% grün } polarisierend

Blueblocker**** braun 85% grün 85% gelb 21% rot-braun 85%

Verlauf* 80/10 %
braun
grau
grün

Migräneglas**
3D
Kantenfilter*** _____
Night-Sight**
↳ plan -0,25 dpt
Drivewear***
Wellnessprotect***
↳ _____% Verlauf
OnTop-Glas**
↳ +1,00 dpt +1,25 dpt +1,50 dpt

Clip Etui
 schwarz blau beige grau
 braun
 rot
 Schlangenlederoptik (+1,00 €)
 Metall silber (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz (+5,00 €)
 Kunststoff schwarz groß für Clip mit Brücke (+8,00 €)

Bemerkungen: